



Etiketten-Assistent

► Online

www.herma.com/software

Ⓓ HERMA Etiketten-Assistent online

So einfach wie noch nie!
Etiketten online gestalten und lokal drucken.
Keine Software-Installation, ideal auch für
Firmennetzwerke.

ⒼⒷ HERMA Label Assistant online

It's so easy!
Now you can design and print labels online.
No software-installation, ideal for company
networks as well.

Ⓕ HERMA Assistant étiquettes en ligne

C'est si facile !
Configurer et imprimer des étiquettes en ligne
sans installation de logiciel, une solution idéale
pour les réseaux d'entreprise également.

ⒼⓁ HERMA Etiketten-Assistent online

Zo eenvoudig was het nog nooit!
Etiketten nu online ontwerpen en uw werk-
plek printen. Geen software-installatie, dus
ook ideaal voor firmanetwerken.

9,75 mm

38,1 mm

12,7 mm

8,8 mm

Español

Consejos para el usuario
Marcaje y rotulado - especialmente sencillo, seguro y flexible. Gracias al revestimiento „Free-to-move“...

El material de alta calidad garantiza resultados de impresión excelentes en todas las impresoras láser, fotocopiadoras e impresoras de inyección de tinta.

El canto de seguridad perimetral protege de forma fiable los rodillos y los tambores frente a la cola.

Procesamiento en PC
En numerosos programas los formatos HERMA están confortablemente predefinidos.

Importante: instrucciones para el procesamiento
1. Observe las recomendaciones del fabricante del equipo (p. ej. introducir los pliegos en el alimentador individual o en la bandeja universal).

Garantía
Debido a los diferentes mantenimientos o ajustes individuales de los equipos recomendamos ensayos propios.

Указания по применению
Выполнять маркировку и надписи - просто, надежно и гибко. Благодаря покрытию „Free-to-move“...

Высококачественный материал обеспечивает очень хорошие результаты печати на всех лазерных принтерах, копировальных аппаратах и струйных принтерах.

Предохранительная кромка по периметру надежно защищает валки и барабаны от клея.

Обработка на ПК
Форматы фирмы HERMA удобно определены во многих программах.

Важно: Указания по обработке
1. Учитывайте рекомендации изготовителей аппаратов (например, закладка листов в устройство постраничной подачи или многоцелевую кассету).

Гарантия
В связи с различиями в техническом обслуживании и индивидуальной настройке аппаратов мы рекомендуем проведение собственных испытаний.

Υποδείξεις χρήσης
Σήμανση και επιγραφή - ιδιαίτερα απλή, ασφαλή και ευέλικτη. Με την επίστρωση „Free-to-move“...

Το υψηλή ποιότητα υλικό εξασφαλίζει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εκτύπωσης σε όλους τους εκτυπωτές λέιζερ, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές έγχυσης μελάνης.

Η περιμετρική ακμή ασφαλείας προστατεύει τους κυλίνδρους και τα τύμπανα αξίονιστά από την κόλλα.

Επεξεργασία PC
Τα μεγέθη HERMA είναι σε πολλά προγράμματα άνετα προκαθορισμένα.

Σημαντικό: Υποδείξεις για την επεξεργασία
1. Προσέξτε τις συστάσεις των κατασκευαστών των συσκευών (π.χ. τοποθέτηση των φύλλων στην ειδική δεξαμενή φύλλων ή στην κασέτα πολλαπλής χρήσης).

Εγγύηση
Λόγω της διαφορετικής συντήρησης και της ξεχωριστής ρύθμισης των συσκευών ουσιοτούμε μερικές δοκιμές.

Wskazówki dotyczące stosowania
Znakowanie i nanoszenie napisów - szczególnie proste, pewne i elastyczne. Dzięki powlekaniu „Free-to-move“...

Materiał o wysokiej wartości gwarantuje bardzo dobre wyniki drukowania we wszystkich drukarkach laserowych, kopiarkach i drukarkach atramentowych.

Zabezpieczając zaokrąglony kant chroni walki i bębny przed dostaniem się kleju. Specjalne cięcie okrągłe sprawia, że kandy są szczególnie czyste.

Obrobka komputerowa
Formaty HERMA można wygodnie obrabiać w wielu programach.

Uwaga: Wskazówki dotyczące obróbki
1. Należy przestrzegać zaleceń producentów sprzętu (np. umieszczanie arkuszy w podajniku papieru lub kasecie wielofunkcyjnej).

Gwarancja
W związku z różnymi sposobami konserwacji i indywidualnymi ustawieniami drukarki zalecamy przeprowadzenie odpowiednich testów.

عربي

إرشادات الاستخدام
وضع العلامات والكتابة على الملصقات - وبمنتهى السهولة، والثبات، والمرونة. من خلال طبقة التغطية „Free-to-move“...

تضمن الحامات الفخرة نتائج طباعة ممتازة للكرات والأشرطة بأشكال جيد من المادة اللاصقة.

تعمل حافة الأمان المحيطة على حماية الكرات والأشرطة بأشكال جيد من المادة اللاصقة.

المعالجة باستخدام الحاسوب
إن فراب HERMA مبرمجة مسبقا في العديد من البرامج بشكل مربع.

إرشادات المعالجة
1. تراعى توصيات الجهة الصانعة للجهاز على سبيل المثال إدخال الأبراج في وحدة التغذية الورقية أو وحدة التغذية ممتدة الأبراج.

5. في حالة طباعات اللزير ننصح بوضع الضغط «ورقة سميكة»، أو «سناط سميكة»، أو «بطاقات» (أو ما شابه) في برنامج تشغيل الطباعة أو لوحة تحكم الكمبيوتر.

5. في حالة طباعات اللزير ننصح بوضع الضغط «ورقة سميكة»، أو «سناط سميكة»، أو «بطاقات» (أو ما شابه) في برنامج تشغيل الطباعة أو لوحة تحكم الكمبيوتر.

نظرا للاختلافات في أعمال الصيانة وأوضاع الضغط المتنوعة للأجهزة المختلفة ننصح بأن تقوم بنفسك بعمل اختبارات طباعة.